



Jehlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 Napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X4Ah



Údaje o objednávce

Artikové číslo

085761 2X4

GTIN

Třída artiklu

04F

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značení / popisování jednotlivých nebo sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, tvrzené ocele do 62 HRC, atd.).

- **Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.**
- **Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem.**
- **Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.**
- **Druh písma: Bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.**
- **Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.**
- **Kvalitní, dvojité vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.**
- **Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.**
- **Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, CE).**
- **Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)**
- **Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.**
- **K dispozici v 15 jazycích.**
-
- **Barevný displej s vysokým rozlišením.**
- **Náhled značení pro bezpečné značení.**

- **Nárazuvzdorný korpus skříně.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Extrémně praktický, 100% mobilní **akumulátorový ruční značkovací systém** s integrovanou klávesnicí a barevným LCD displejem s vysokým rozlišením. Označovací pole: 120 × 45 mm.

- **Stabilnější vodící systém.**

- **Extra silný úderový magnet (volitelně).**

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, **2×18 V akumulátoru Li-Ion**, nabíječky.

Maximální výška označovacího pole: 45 mm

Kapacita akumulátoru: 4 Ah

Jmenovité napětí: 18 V

Hmotnost včetně akumulátoru: 3,2 kg

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah |
| Označení výrobce | FlyMarker® mini 120/45 |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Jmenovité napětí | 18 V |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 3,2 kg |
| Maximální šířka označovacího pole | 120 mm |
| Maximální výška označovacího pole | 45 mm |
| Druh produktu | Jehlový značkovač |

Příslušenství

| | |
|--------------------------------|------------|
| Výměnitelný akumulátor Typ 4AH | 085765 4AH |
|--------------------------------|------------|