



Jehlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 Napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X8Ah



Údaje o objednávce

Artikové číslo

085761 2X8

GTIN

Třída artiklu

04F

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značení / popisování jednotlivých nebo sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, tvrzené ocele do 62 HRC, atd.).

- **Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.**
- **Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem.**
- **Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.**
- **Druh písma: Bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.**
- **Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.**
- **Kvalitní, dvojité vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.**
- **Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.**
- **Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, CE).**
- **Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)**
- **Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.**
- **K dispozici v 15 jazycích.**
-
- **Barevný displej s vysokým rozlišením.**
- **Náhled značení pro bezpečné značení.**

- **Nárazuvzdorný korpus skříně.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Extrémně praktický, 100% mobilní **akumulátorový ruční značkovací systém** s integrovanou klávesnicí a barevným LCD displejem s vysokým rozlišením.

Označovací pole: 120 × 45 mm.

- **Stabilnější vodící systém.**

- **Extra silný úderový magnet (volitelně).**

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, **2×18 V akumulátoru Li-Ion**, nabíječky.

Maximální výška označovacího pole: 45 mm

Kapacita akumulátoru: 8 Ah

Jmenovité napětí: 18 V

Hmotnost včetně akumulátoru: 3,7 kg

Technický popis

Kapacita akumulátoru	8 Ah
Označení výrobce	FlyMarker® mini 120/45
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost včetně akumulátoru	3,7 kg
Jmenovité napětí	18 V
Maximální šířka označovacího pole	120 mm
Maximální výška označovacího pole	45 mm
Druh produktu	Jehlový značkovač

Příslušenství

Výměnitelný akumulátor Typ 8AH	085765 8AH
--------------------------------	------------