

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky.

Technický popis

Ø vřetene	6,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	18,5 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022000 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm

421100 25