

**Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

**Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.** Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

**Rozsah dodávky:**

Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky.

**Technický popis**

Ø vřetene	6,5 mm
Ø měřicího válce	18,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Odečet	0,01 mm
Kalibrování	B1
Mezní chyba	3 µm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Druh produktu

Třmenový mikrometr

**Služby**

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100

KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm

022000 100

**Příslušenství**

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm

421100 75