

**Horkovzdušná pistole, Typ: 008338****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078321 008338
GTIN	4007841008338
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

**Elektronicky regulovaná horkovzdušná pistole** s plynulou regulací množství vzduchu.

**Kvalitní horkovzdušná pistole HG 2620 E** pro profesionální použití.

- **Možná jednoduchá výměna připojovacího kabelu.**
- **Výměnné keramické topení, životnost cca 800 h.**
- **Tlak vzduchu až 4 000 Pa.**
- **Pomocí joysticku nastavení teploty v rozsahu 50 – 700 °C.**
- **Regulace množství vzduchu v rozsahu 150 – 500 l/min.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**
- **Stupeň ochlazení.**
- **LCD displej a indikace zbytkového tepla.**

**Použití:**

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

**Technický popis**

Příkon	2300 W
Teplota vzduchu	50 - 700 °C
Hmotnost	840 g
Označení výrobce	HG 2620E
Objemový proud vzduchu	150 - 500 l/min
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu

Heissluftbläser

**Příslušenství**

Skener teploty HL Scan Typ 014919

078326 014919

Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553

078325 007553

Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690

078325 007690

Sada příslušenství k horkovzdušné pistoli 12dílná Typ  
075569

078329 075569