



Kombinované čtyřčelistové sklíčidlo válcový upínač, DIN 702-4, Vnější Ø A / kužel: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	315635 125
GTIN	5907412202808
Třída artiklu	36B

Popis

Text upoutávky:

Samostatné nastavování kombinovaných čelistí.

Středové nastavení čelistí

Použití:

Kombinovaná možnost upnutí díky dvěma různým nastavením čelistí: **a) Středové nastavení základních čelistí (pohony v tělese).** **b) Samostatné nastavování nastavbových čelistí.**

Díky tomu lze obrobky s nepravidelným tvarem upínat jako na lícni desce. Spirálový kroužek pro nastavování čelistí je **kalený**, boky spirály a závitu základních čelistí jsou **oboustranně broušené**.

S válcovým středícím upínáním DIN 702-4. Sklíčidlo se pomocí šroubů ze zadní strany upevňuje na přírubě a tato na vřeteno.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Litina.

Rozsah dodávky:

Včetně:

1 sady = 4 kalených základních čelistí.

1 sady = 4 kalených otočných čelistí (lze použít pro vnější a vnitřní upínání).

1 upínacího klíče.

Technický popis

Vnější Ø A	125 mm
Průchod E	38 mm
Čtyřhran upínacího klíče K	9 mm
Roztečná kružnice F	108 mm
Výška bez čelistí H ₁	75 mm
Výška s čelistmi H ₂	95 mm
Hmotnost	6 kg
Středicí Ø B	95 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Druh produktu	Kombinované čtyřčelistové sklíčidlo