

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo FireFox®, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770515 2
GTIN	4007081056373
Třída artiklu	74A

Popis**Provedení:**

Provozní tlak 5 – 7 barů. Automatické naražení, jakmile se matice slepého nýtu nasadí pod lehkým tlakem na závitový trn. Velmi hospodárná práce díky rychlému narážení a bleskurychlému procesu lisování. Kombinuje v **jednom** přístroji možnost zpracování matic slepých nýtů řízenou lisováním nebo nastavením zdvihu.

Rozsah dodávky:

Dva montážní klíče OK 24 / 27, 1 šestihranná zástrčná hlavice OK4, 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml, 1 náhradní nádobka na olej. Špička a závitový trn M4, M5, M6, M8.

Upozornění:

Náhradní hubice jsou k dispozici pod č. 770516.

Technický popis

Hadicová přípojka	6 mm
Nastavitelná síla lisování, maximálně při 5 barech	22000 N
Pro matice slepých nýtů ocel / hliník	M3 − M12
Zdvih lisování nastavitelný, maximálně	10 mm

Spotřeba vzduchu na jedno lisování (v závislosti na závitu)	2 – 4 l
Pro matice slepých nýtů všech materiálů	M3 – M10
Hmotnost	2,4 kg
Hadicová přípojka	1/4 palec
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo

Příslušenství

Náhradní špička se závitovým trnem Typ M8	770516 M8
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M12	770516 M12
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M10	770516 M10
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M6	770516 M6
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M4	770516 M4
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M5	770516 M5
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M3	770516 M3