

**PLANOLITH****Granitová deska přesnost 1, Délka×šířka: 1500X1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430200 1500X1000
GTIN	2050001949745
Třída artiklu	46H

**Popis****Provedení:**

Zvlášť vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vločky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Přesnost:**

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorech.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

**DIN 876/1 lapovaná diamantem pro dílnu a výrobu.**

**Rozsah dodávky:**

**Včetně vloček s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.** Včetně vloček s ocelovou kuličkou.

**Upozornění:**

**Na poptávku:** Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

**Technický popis**

Tloušťka	190 mm
Rovinnost	0,025 mm
Hmotnost	855 kg
Počet vložek s ocelovou kuličkou	5
Norma	DIN 876
Přesnost	1 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

## Příslušenství

Otočné podstavce, pár	431705
Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 200 mm	431710 200
Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže Pro desky délky 1500 mm	431700 1500
Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 150 mm	431710 150