

**Sada čelistí s hroty 3dílná, pro sklíčidla, Ø 315 mm, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313233 3
GTIN	2050001929341
Třída artiklu	33T

Popis**Použití:**

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro vnější upínání, nejvhodnější pro upínání surových dílů.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5, kalený.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

Rozsah upínání např. pro č. 313115 – 313137. Hloubka upínacího stupně 25 mm.

Technický popis

Rozsah upínání	119 - 320 mm
Pro Ø sklíčidla typu	315 mm
Atribut názvu produktu	Ø 315 mm
Šířka drážky D	12 mm
Vzdálenost otvoru b	54 mm

Šířka pera A	26 mm
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhmm
Druh produktu	Čelisti klínového upínače