




Sada čelistí s hroty 3dílná, pro sklíčidla, Ø 160 mm, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313230 2
GTIN	
Třída artiklu	33T

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro vnější upínání, nejvhodnější pro upínání surových dílů.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5, kalený.

Vhodné pro :

Sklíčidlo Schunk s klínovou tyčí č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo Röhms s klínovou tyčí Duro č. 313120; 313130; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

Rozsah upínání např. pro č. 313115 – 313137.

Vhodné pro barevný kód: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms

Rozsah upínání: 63 - 134 mm

Technický popis

Rozsah upínání	63 - 134 mm
pro Ø typu sklíčidla	160 mm
Atribut názvu produktu	Ø 160 mm

Šířka drážky D	8 mm
Vzdálenost otvorů b	32 mm
Šířka pera A	18 mm
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhmm
Druh produktu	Čelisti klínového upínače