

**HOLEX****Univerzální upínací kleště, oválné čelisti, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	708005 300
GTIN	4045197719782
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.

Tvar hlavy oválný.

**Použití:**

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

**Materiál:**

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápusťkově kované.

**Náhradní díl:**

Náhradní pružina č. 708301 vel. 12.

**Technický popis**

Celková délka	300 mm
Rozsah upnutí	60 mm
Délka čelistí	47 mm
Druh produktu	Upínací kleste

**Příslušenství**

Pružina Typ 12	708301 12
----------------	-----------

