

**PLANOLITH****Granitová deska přesnost 00, Délka×šířka: 1200X800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430400 1200X800
GTIN	2050001949813
Třída artiklu	46H

**Popis****Provedení:**

Zvlášť vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Přesnost:**

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

**DIN 876/00 zvlášť jemně lapovaná diamantem pro měřicí pracoviště.**

**Rozsah dodávky:**

**Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.** Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

**Upozornění:**

**Na poptávku:** Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

**Technický popis**

Rovinnost	0,005 mm
Hmotnost	460 kg
Tloušťka	160 mm
Počet vložek s ocelovou kuličkou	5
Norma	DIN 876
Přesnost	00 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

## Příslušenství

Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 200 mm	431710 200
Skříň Pro velikost desky délka×šířka 1200X800 mm	431050 1200X800
Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže Pro desky délky 1200 mm	431700 1200
Otočné podstavce, pár	431705
Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 150 mm	431710 150
Podstavec Pro velikost desky délka×šířka 1200X800 mm	431000 1200X800