

PLANOLITH**Granitová deska přesnost 00, Délka×šířka: 1500X1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430400 1500X1000
GTIN	2050001949820
Třída artiklu	46H

Popis**Provedení:**

Zvláště vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vločky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

DIN 876/00 zvláště jemně lapovaná diamantem pro měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně vloček s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu. Včetně vloček s ocelovou kuličkou.

Upozornění:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Tloušťka	190 mm
Rovinnost	0,005 mm
Hmotnost	855 kg
Počet vložek s ocelovou kuličkou	5
Norma	DIN 876
Přesnost	00 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

Příslušenství

Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 200 mm	431710 200
Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 150 mm	431710 150
Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže Pro desky délky 1500 mm	431700 1500
Otočné podstavce, pár	431705