

PLANOLITH**Granitová deska přesnost 1, Délka×šířka: 1200X800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Třída artiklu	46H

Popis**Provedení:**

Zvláště vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vločky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

DIN 876/1 lapovaná diamantem pro dílnu a výrobu.

Rozsah dodávky:

Včetně vloček s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu. Včetně vloček s ocelovou kuličkou.

Upozornění:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Tloušťka	160 mm
Hmotnost	460 kg
Rovinnost	0,022 mm
Počet vložek s ocelovou kuličkou	5
Norma	DIN 876
Přesnost	1 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

Příslušenství

Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 200 mm	431710 200
Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže Pro desky délky 1200 mm	431700 1200
Skříň Pro velikost desky délka×šířka 1200X800 mm	431050 1200X800
Otočné podstavce, pár	431705
Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 150 mm	431710 150
Podstavec Pro velikost desky délka×šířka 1200X800 mm	431000 1200X800