

HOLEX**Válcový upínač pro frézy se závitem, Ø d = 25 mm, Závít M × délka L2:
M12X77****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:****Tolerance stopky h6.****Použití:**

Pro upnutí do tepelného upínače.

Technický popis

L ₂	77 mm
Otvor Ø D ₁	12,5 mm
Užitná délka L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Celková délka L	240 mm
Upnutí	Ø d = 25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem