

Garant GRIDLINE

Stolové podnože, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927000 900
GTIN	4062406107307
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Výška	900 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	700 mm
Vhodné pro hloubku desky	750 mm

Hmotnost	7,6 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Vyrovnání výšky pracovních stolů GridLine Typ M12	927090 M12
Kluzák, 2dílná sada Typ 2	927092 2