

Garant
Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 19/2 mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273780 19/2 |
| GTIN | 4045197720924 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis
Použití:

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656– 273670.

Vhodné pro :

Držák č. 273984–273994 nebo 319132–319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břít do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břítem č. 273656 – 273670. Sada se skládá ze 2 planžet vždy s jedním lůžkem pro destičky.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 40 mm

Výška h₁: 15,7 mm

Celková délka L_{celk.}: 96 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------|
| Pro maximální Ø obrobku | 40 mm |
| Šířka zápichu w | 2 mm |
| Výška planžety h ₅ | 19 mm |
| Výška h ₁ | 15,7 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 96 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Způsob použití | neutrální |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ne |
| Druh produktu | Upichovací planžeta |