

Garant**Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 19/3 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Třída artiklu	21W

Popis**Použití:**

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656– 273670.

Vhodné pro :

Držák č. 273984–273994 nebo 319132–319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670. Sada se skládá ze 2 planžet vždy s jedním lůžkem pro destičky.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 40 mm

Výška h₁: 15,7 mm

Celková délka L_{celk.}: 96 mm

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Výška planžety h ₅	19 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Výška h ₁	15,7 mm
Celková délka L _{celk.}	96 mm

Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta