



## Momentový šroubovák TorqueVario®, Maximální utahovací moment: 1400cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659930 1400
GTIN	4010995396909
Třída artiklu	63K

### Popis

#### Provedení:

Numerické zobrazení hodnoty utahovacího momentu v okénku stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnot, dle rozsahu utahovacích momentů). Utahovací moment plynule nastavitelný pomocí nástroje Torque-Setter (součást dodávky). Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Přesnost  $\pm 6\%$ .

#### Použití:

S vratidlem a držákem bitů pro bity 1/4 palce.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Seřizovací nástroj pro vel. 60-700: Č. 659931 vel. 1 a pro vel. 1400: č. 659931 vel. 2.

### Technický popis

Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	1400 cNm

Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Rozsah utahovacích momentů	500 - 1400 cNm
Rozsah utahovacích momentů	5 - 14 Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Měření	Krouticí moment
Hmotnost	560 g
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Přepínatelné rozlišení	Nm
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Celková délka L	120 mm
Řada	TorqueVario®
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Označení výrobce	TorqueVario®-S T
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

020200 0,04-20

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

### **Příslušenství**

Nastavovací nástroj Torque Setter Typ 2

659931 2