


## Garant

### Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 19/1,5 mm



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Třída artiklu	21W

## Popis

### Použití:

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656– 273670.

### Vhodné pro :

Držák č. 273984–273994 nebo 319132–319133 (držák VDI).

### Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

### Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670. Sada se skládá ze 2 planžet vždy s jedním lůžkem pro destičky.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 40 mm

Výška h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 96 mm

## Technický popis

Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Výška h <sub>1</sub>	15,7 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	96 mm

Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta