

**Brusný kotouč Combidisc® (SiC), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554024 80 |
| GTIN | 4007220778555 |
| Třída artiklu | 55G |

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Zrno karbid křemičitý s ostrými hranami (SiC) pro agresivní broušení při nízkém tlaku.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Obzvláště vhodné pro broušení slitin titanu, hliníku, mědi a bronzu.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Zrnitost | 80 |
| Ø kotouče | 76,2 mm |
| Brusivo | Karbid křemičku (SiC) |
| Zkratka brusiva | SiC |
| Atribut názvu produktu | Ø 76,2 mm |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maximální počet otáček | 20000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Kámen | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm | 554093 75 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm | 554092 75 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm | 554089 75 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 75 mm | 554091 75 |
| Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm | 554088 75 |
| Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm | 554094 75 |

Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm

554090 75