

**Brusný kotouč Combidisc® (SiC), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554023 60
GTIN	4007220778487
Třída artiklu	55G

Popis**Provedení:**

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Zrno karbid křemíku s ostrými hranami (SiC) pro agresivní broušení při nízkém tlaku.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Obzvláště vhodné pro broušení slitin titanu, hliníku, mědi a bronzu.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Zrnitost	60
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmtvrký Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmměkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstřední Vnější Ø 50 mm	554092 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstředně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50