

**Garant**

**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 20/1,5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273791 20/1,5
GTIN	4045197721129
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Šroub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Šířka zápichu w	1,5 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	25 mm
$t_{\max}$ vnitřní obrábění	6 mm
Středové přesazení $L_3$	14,5 mm
Celková délka L	180 mm
Nepodepřená délka $L_1$ odsazené držáky	30 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 8

279815 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500