

**Brusný kotouč Combidisc® (SiC), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554023 80     |
| GTIN           | 4007220778494 |
| Třída artiklu  | 55G           |

**Popis****Provedení:**

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

**Zrno karbid křemíku s ostrými hranami (SiC)** pro agresivní broušení při nízkém tlaku.

**Použití:**

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Obzvláště vhodné pro broušení slitin titanu, hliníku, mědi a bronzu.

**Upozornění:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

**Technický popis**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Zrnitost               | 80                   |
| Ø kotouče              | 50,8 mm              |
| Brusivo                | Karbid křemíku (SiC) |
| Zkratka brusiva        | SiC                  |
| Atribut názvu produktu | Ø 50,8 mm            |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Maximální počet otáček | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Druh produktu          | Brusný kotouč           |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný  |                |         |
| Tvrdokov (TK)    | vhodný  |                |         |
| INOX             | vhodný  |                |         |
| Ti               | vhodný  |                |         |
| GG(G)            | vhodný  |                |         |
| CuZn             | vhodný  |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný  |                |         |
| Kámen            | vhodný  |                |         |
| suché            | vhodný  |                |         |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm       | 554092 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm         | 554089 50 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554093 50 |
| Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm             | 554090 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm         | 554091 50 |