

**Garant****Upínací držák VARIO-LINE, pravý, Výška stopky h: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273794 16
GTIN	4045197721082
Třída artiklu	21W

**Popis****Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273798.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (držák destiček).Funkční šířka L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Výška stopky h	16 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	100 mm
Způsob použití	pravý
Druh produktu	Držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10