


Garant**Upínací držák VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273795 20 |
| GTIN | 4045197721327 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273799.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:L = L₁ + L₃ (držák destiček).Funkční šířka L₄: 25 mmL₁: 125 mmL₂: 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technický popis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| L ₂ | 24,5 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| Šroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| Výška stopky h | 20 mm |
| L ₁ | 125 mm |
| Způsob použití | levý |
| Druh produktu | Držák |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Upínací šroub Typ 9 | 279815 9 |
| Upínací šroub | 279910 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |