


**Garant****Upínací držák VARIO-LINE, pravý, Výška stopky h: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273794 20
GTIN	4045197721099
Třída artiklu	21W

**Popis****Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273798.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:** $L = L_1 + L_3$  (držák destiček).Funkční šířka  $L_4$ : 25 mm $L_1$ : 125 mm $L_2$ : 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technický popis**

Funkční šířka $L_4$	25 mm
$L_1$	125 mm
Výška stopky h	20 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Způsob použití	pravý
Druh produktu	Držák

---

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10