


**Garant**
**Upínací držák VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 25mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273795 25
GTIN	4045197721334
Třída artiklu	21W

**Popis**
**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273799.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**
 $L = L_1 + L_3$  (držák destiček).

 Funkční šířka  $L_4$ : 30 mm

 $L_1$ : 150 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technický popis**

Výška stopky h	25 mm
$L_2$	24,5 mm
Funkční šířka $L_4$	30 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	150 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Držák

---

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 9	279815 9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500