

Garant**Upínací držák VARIO-LINE, pravý, Výška stopky h: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273794 25
GTIN	4045197721303
Třída artiklu	21W

Popis**Vhodné pro :**

Držák destiček č. 273798.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:L = L₁ + L₃ (držák destiček).Funkční šířka L₄: 30 mmL₁: 150 mmL₂: 24,5 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technický popis

Šroub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₁	150 mm
L ₂	24,5 mm
Výška stopky h	25 mm
Funkční šířka L ₄	30 mm
Způsob použití	pravý
Druh produktu	Držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

Upínací šroub

279910

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx®
TX10

674248 TX10

Upínací šroub Typ 9

279815 9