

MIRKA**Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET®, Ø 125 mm, Zrnitost: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567802 400
GTIN	6416868837056
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **síťovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká efektivnost – úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

Použití:

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.

Technický popis

Zrnitost	400
Ø kotouče	125 mm
Řada	ABRANET®
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm

Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 123 mm	567990 123
---	------------