

Garant GRIDLINE

Podnož včetně manuálního nastavení výšky, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927001 800
GTIN	4062406107642
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Výškové nastavení 150 mm.**Rozsah dodávky:**

Podnož s manuálním nastavením výšky č. 927080 vel. 150.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Rastr výškového nastavení	25 mm
Šířka	50 mm

Hloubka	700 mm
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Výškový rozsah	800 - 950 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Vyrovnání výšky pro ruční nastavení výšky Typ M10	927091 M10
Ruční nastavení výšky Nastavování výšky 150 mm	927080 150
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800