

Garant GRIDLINE

**Podnož s říditelnými kolečky, Výška: 950mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927006 950
GTIN	4062406107826
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

**Rozsah dodávky:**

Podnož č. 927000, sada říditelných koleček s brzdou č. 927202 vel. 2.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

**Technický popis**

Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	700 mm

Výška	950 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

### Příslušenství

Kolečka Sada 2dílná Typ 2	927202 2
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800