

Garant GRIDLINE

Podnož s říditelnými kolečky, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927006 900
GTIN	4062406107819
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož č. 927000, sada říditelných koleček s brzdou č. 927202 vel. 2.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Hloubka	700 mm
Výška	900 mm

Šířka	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

Příslušenství

Stolové podnože Výška 750 mm	927000 750
Kolečka Sada 2dílná Typ 2	927202 2