

Garant GRIDLINE

**Podnož včetně manuálního nastavení výšky, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927001 900
GTIN	4062406107659
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

**Výškové nastavení 150 mm.****Rozsah dodávky:**

Podnož s manuálním nastavením výšky č. 927080 vel. 150.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

**Technický popis**

Hloubka	700 mm
Výškový rozsah	900 - 1050 mm

Šířka	50 mm
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Rastr výškového nastavení	25 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Podstavec

## Příslušenství

Vyrovnání výšky pro ruční nastavení výšky Typ M10	927091 M10
Ruční nastavení výšky Nastavování výšky 150 mm	927080 150
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900