



Sada 6hranných úhlových klíčů, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, Počet šroubováků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	626066 6
GTIN	7610733261338
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626064: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

Uložení v: plastový držák

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

626064 3

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený
lak 6hran 3 mm

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený
lak 6hran 2,5 mm

626064 2,5

Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 8

626250 8

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený
lak 6hran 1,5 mm

626064 1,5

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený
lak 6hran 5 mm

626064 5

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený
lak 6hran 2 mm

626064 2

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený
lak 6hran 4 mm

626064 4