



## 3násobný 6hranný šroubovák, 6hran: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627391 12
GTIN	7610733261499
Třída artiklu	63D

### Popis

**Provedení:**

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

**Výhoda:**

Ideální pro hluboce uložené šroubové spojení s vysokým utahovacím momentem.

### Technický popis

Délka kluzné rukojeti	155 mm
6hran	12 mm
Celková délka	300 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky