



Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	625405 TX8
GTIN	7610733261260
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřýma nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Profil Torx®	TX8
Délka čepele	60 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Řada	SwissGrip
Materiál čepele	Speciální ocel PB Swiss Tools
Povrch	chromované
Hrot	černé, kalené
Druh produktu	Šroubováky