

**Garant****Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný), měkký, Ø kotouče: 115mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	566976 115
GTIN	4045197721280
Třída artiklu	51M

## Popis

### Provedení:

**Plstěné lamely**, umístěné svise na sklolaminátovém talíři (výška 20 mm) umožňují nejvyšší pružnost a chlazení při procesu leštění.

### Použití:

Pro **leštění ušlechtilé oceli a NŽ kovů** v kombinaci s lešticí pastou č.555740. Použití se sníženou pracovní rychlostí (cca 1500 min<sup>-1</sup>).

## Technický popis

Výška lamel	20 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	plochý
Ø kotouče	115 mm
Stupeň tvrdosti	měkký
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Optimalizováno pro materiál	INOX

Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Leštící vějířový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

Blok leštící pastyUnipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok leštící pastyUnipol® Barva WHITE	555740 WHITE