

Zatahovací lanko RUNPO 5 zkroucené, v plastovém boxu, Délka pásma: 30m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	814872 30
GTIN	9120045472813
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

5,3 mm silné zatahovací lanko z polyesteru, 3násobně zkroucené. Oba konce zalisované se zesílenou, **pružnou vodicí špičkou (Runpogleiter)** s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. Extrémně pružné lanko s rádiusem ohybu pouhých 20 mm.

Výhoda:

Neláme se ani v případě nejužších rádiusů.

Použití:

Pro průměr trubky 16 – 40 mm.

Technický popis

Délka pásma	30 m
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra	2,7 kN
Druh produktu	Nástroj na zatahování kabelů