

**Garant****Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný), měkký, Ø kotouče: 125mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 566976 125    |
| GTIN           | 4045197721297 |
| Třída artiklu  | 51M           |

## Popis

### Provedení:

**Plstěné lamely**, umístěné svise na sklolaminátovém talíři (výška 20 mm) umožňují nejvyšší pružnost a chlazení při procesu leštění.

### Použití:

Pro **leštění ušlechtilé oceli a NŽ kovů** v kombinaci s lešticí pastou č.555740. Použití se sníženou pracovní rychlostí (cca 1500 min<sup>-1</sup>).

## Technický popis

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ø otvoru                    | 22,23 mm                 |
| Popis tvaru                 | plochý                   |
| Výška lamel                 | 20 mm                    |
| Ø kotouče                   | 125 mm                   |
| Stupeň tvrdosti             | měkký                    |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %                  |
| Optimalizováno pro materiál | INOX                     |
| Optimalizováno pro materiál | Neželezné a barevné kovy |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s                  |
| Druh produktu               | Lešticí vějířový kotouč |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný  |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný  |                |         |
| INOX             | vhodný  |                |         |
| Ti               | vhodný  |                |         |
| GG(G)            | vhodný  |                |         |
| CuZn             | vhodný  |                |         |
| mokrý max.       | vhodný  |                |         |

## Příslušenství

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Blok lešticí pastyUnipol® Barva BLUE  | 555740 BLUE  |
| Blok lešticí pastyUnipol® Barva WHITE | 555740 WHITE |