

RUNPOTEC

HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Zatahovací lanko na kabely ze skelného vlákna s ocelovou navíječkou, Délka pásma: 50m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	814882 50
GTIN	9120045473605
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

4,5 mm silné lanko ze skelného vlákna, **stabilní proti posunutí** do 5 kN, a přesto **pružné** (do radiusu 120 mm). Na obou koncích zalepené koncovky se závitem pro volitelné upínání pružných vodicích špiček, kabelových punčoch nebo tažných ok. V kvalitním ocelovém navijáku s výsuvnými nohama, 2 přihrádkami s příslušenstvím, brzdou a **dvojitým systémem vytahování/zatahování** (rychlý chod a automatická brzda vytažení/zatažení).

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství, zajištěného proti ztrátě v přihrádce: 1 **pružná vodicí špička (Runpogleiter)** s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. 1 hruška s článkem, 1 vodicí kladka, 2 koncovky, 1 spojovací pouzdro, 1 speciální lepidlo 3 g.

Technický popis

Pevnost v tahu	2,2 kN
Délka pásma	50 m
Druh produktu	Nástroj na zatahování kabelů

