

**Garant****Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 32/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273866 32/6
GTIN	4045197722591
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

**Použití:**

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměřů.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132 – 319133.

**Náhradní díl:**

Uzavírací šroub č. 279828 1.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

Pro maximální Ø obrobku	110 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Řada	Eco

Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

---

### Příslušenství

Šroub pro odpichovací hrot ECO Typ 1	279828 1
--------------------------------------	----------