

RUNPOTEC<sup>®</sup>

HPI KABELNENZWEISPEZIALIST

**Lanko PowerRext pro vtahování kabelů, v plastovém boxu, Délka pásma: 50m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

814868 50

GTIN

Třída artiklu

86A

**Popis****Provedení:**

**3 mm** silné lanko ze skelného vlákna, **stabilní vůči posunutí** do 5 kN a přesto **velmi pružné** (do rádiusu 55 mm); ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.

Na obou koncích zalepené koncovky se závitem pro volitené upínání pružných vodičích špiček, kabelových punčoch nebo tažných ok.

**Rozsah dodávky:**

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 1 **pružná vodič špička (Runpogleiter)** s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. 1 vodič pružin Ø 10 mm, 2 tažná oka, 1 kabelová punčocha Ø 6 – 9 mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 zatahovací pomůcka..

**Technický popis**

Pevnost v tahu

1,2 kN

Délka pásma

50 m

Druh produktu

Nástroj na zatahování kabelů

---

**Příslušenství**

Power Disk	814770
Kluzný prostředek na kabely	814760