

Garant**Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273866 32/3
GTIN	4045197722560
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132 – 319133.

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Pro maximální Ø obrobku	110 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Výška h ₁	25 mm
Řada	Eco

Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

Příslušenství

Šroub pro odpichovací hrot ECO Typ 1	279828 1
--------------------------------------	----------