

**Garant****Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 32/4mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273866 32/4   |
| GTIN           | 4045197722577 |
| Třída artiklu  | 21W           |

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

**Použití:**

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132 – 319133.

**Náhradní díl:**

Uzavírací šroub č. 279828 1.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Výška planžety h <sub>5</sub> | 32 mm  |
| Šířka zápichu w               | 4 mm   |
| Pro maximální Ø obrobku       | 110 mm |
| Výška h <sub>1</sub>          | 25 mm  |
| Řada                          | Eco    |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Celková délka L              | 150 mm              |
| Způsob použití               | neutrální           |
| Vnitřní chlazení             | ano                 |
| Možnost axiálního upichování | ne                  |
| Druh produktu                | Upichovací planžeta |

---

### Příslušenství

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Šroub pro odpichovací hrot ECO Typ 1 | 279828 1 |
|--------------------------------------|----------|