



Stereomikroskop STEMI 508 s výstupem pro kameru, Typ: 508CMAT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

Stereomikroskop pro trojrozměrné jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Greenough-Design pro nejlepší kvalitu zobrazení. **Apochromatické čočky** korigují chybu čočky pro tři barvy (červená, zelená a modrá), a umožňují tak zhotovování brilantních barevně věrných obrázků.

Individuálně lze nastavovat a kompenzovat vzdálenost očí a zrakové vady. Rukojeť pro mobilní nasazení. Stativ pro studené světlo, ovládání nasvícení, plochá základna pro prosvícení (světlé/ tmavé pole), sloupek s pohonem a dráhou pojezdu 145 mm.

Kruhové světlo K LED segmentovatelné 48 LED ve 2 řadách.

S dodatečným kamerovým výstupem C-Mount.

Rozsah dodávky:

Včetně očních muší č. 491832. Příslušenství pro polarizaci pro bodové světlo a prosvětlení.

Zvláštní příslušenství:

AxioCam 491852 a 491853.

Technický popis

Pracovní vzdálenost	92 mm
Okulár	PL 10x

Zvětšení (xnásobné)	6,3 - 50
Zoom	8 : 1
Ø zorné pole	35 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Stereomikroskop

Příslušenství

Oční mušle pro stereomikroskopy, pár	491832
--------------------------------------	--------