

Garant**Plstěný leštící vějíř Ø stopky 6 mm, Typ: ZY2010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552212 ZY2010
----------------	---------------

GTIN	4045197723079
------	---------------

Třída artiklu	51E
---------------	-----

Popis**Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst'.

Použití:

Leštící práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Upozornění:

Plstěné leštící vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a leštícími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 20 mm

Délka hlavy: 10 mm

Stopka Ø: 6 mm

Technický popis

Ø hlavy	20 mm
---------	-------

Stopka Ø	6 mm
----------	------

Délka hlavy	10 mm
-------------	-------

Stupeň tvrdosti	střední
Druh produktu	Lešticí tělísko

Příslušenství

Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE