

**Garant****Plstěný lešticí vějíř Ø stopky 6 mm, Typ: ZY2010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552213 ZY2010
GTIN	4045197723093
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst'.

**Použití:**

Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

**Upozornění:**

Plstěné lešticí vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: měkký

Ø hlavy: 20 mm

Délka hlavy: 10 mm

Stopka Ø: 6 mm

**Technický popis**

Ø hlavy	20 mm
Stopka Ø	6 mm
Délka hlavy	10 mm

Stupeň tvrdosti	měkký
Druh produktu	Lešticí tělísko

## Příslušenství

Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280