

**Garant****Plstěný leštící kartáč Ø stopky 6 mm, Typ: ZY3020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552215 ZY3020
GTIN	4045197723055
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst', několikanásobně proříznutá.

**Použití:**

Leštící práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

**Upozornění:**

Plstěné leštící vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a leštícími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: měkký

Ø hlavy: 30 mm

Délka hlavy: 20 mm

Stopka Ø: 6 mm

**Technický popis**

Ø hlavy	30 mm
Stopka Ø	6 mm
Délka hlavy	20 mm

Stupeň tvrdosti	měkký
Druh produktu	Lešticí tělísko

## Příslušenství

Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE