

Garant**Plstěný lešticí vějíř Ø stopky 6 mm, Typ: ZY3020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo 552212 ZY3020

GTIN 4045197723086

Třída artiklu 51E

Popis**Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst'.

Použití:

Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Upozornění:Plstěné lešticí vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 30 mm

Délka hlavy: 20 mm

Stopka Ø: 6 mm

Technický popis

Ø hlavy 30 mm

Stopka Ø 6 mm

Délka hlavy 20 mm

| | |
|-----------------|-----------------|
| Stupeň tvrdosti | střední |
| Druh produktu | Lešticí tělísko |

Příslušenství

| | |
|--|-----------------|
| Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE | 555740 WHITE |
| Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280 | 552250 280 |
| Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE | 555740 BLUE |
| Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150 | 552250 150 |